

Garant**Vaso de seis caras, 1/2 pulgada modelo imperial, Ancho de llave: 1.1/4pul****Datos de pedido**

Número de pedido	642232 1.1/4
GTIN	4062406310264
Clase de artículo	61A

Descripción**Ejecución:**

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrados de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y sin oscilaciones en el accionamiento.

Los anchos de llave de tolerancia estricta protegen las cabezas de los tornillos y las tuercas.

De pared delgada para trabajar incluso en zonas estrechas. Hexagonal con perfil **HT-Drive** que protege tornillos y tuercas.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Descripción técnica

Ø lado de salida	42 mm
Longitud	44 mm
Ancho de llave	1.1/4 pul
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Perfil de salida	Llave de vaso de 6 caras

Tipo de producto

Vaso