

Garant**Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada, Ancho de llave: 1 pul****Datos de pedido**

Número de pedido	642132 1
GTIN	4062406310370
Clase de artículo	61A

Descripción**Ejecución:**

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrados interiores de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y sin oscilaciones en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según **DIN 3120**.

Los **anchos de llave de tolerancia estricta** protegen las cabezas de los tornillos y las tuercas. De **pared fina** para trabajar incluso en zonas estrechas. De 12 caras (hexágono doble) con perfil **HT-drive** que protege tornillos y tuercas.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Descripción técnica

Ancho de llave	1 pul
Longitud	41 mm
Ø lado de salida	34 mm
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Perfil de salida	Llave de vaso de 12 caras
Tipo de producto	Vaso

