

**Garant****Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada, Ancho de llave: 11/16pul****Datos de pedido**

Número de pedido	642132 11/16
GTIN	4062406310325
Clase de artículo	61A

**Descripción****Ejecución:**

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrados interiores de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y sin oscilaciones en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según **DIN 3120**.

Los **anchos de llave de tolerancia estricta** protegen las cabezas de los tornillos y las tuercas. De **pared fina** para trabajar incluso en zonas estrechas. De 12 caras (hexágono doble) con perfil **HT-drive** que protege tornillos y tuercas.

**Material:**

Acero al cromo vanadio, cromado.

**Descripción técnica**

Ancho de llave	11/16 pul
Ø lado de salida	24,6 mm
Longitud	38 mm
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Perfil de salida	Llave de vaso de 12 caras
Tipo de producto	Vaso

