



Destornillador de cabeza esférica de 6 caras, con mango rígido modelo imperial, Hexágono: 9/64pul



Datos de pedido

Número de pedido	627513 9/64
GTIN	4062406312527
Clase de artículo	62C

Descripción

Ejecución:

Mango hexagonal recto con cabeza esférica.

Mango rígido de varios componentes. Núcleo a prueba de golpes con zona de agarre optimizada en cuanto a par de giro y comodidad. Varilla de acero al cromo vanadio, superficie cromada.

Descripción técnica

Longitud de cuchilla cortante	100 mm
Cuchilla acodada	no
Longitud total	207 mm
Hexágono	9/64 pul
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Material	Acero al cromo-vanadio
Material mango	Plástico de varios componentes
Versión de mango	Mango hexagonal
Superficie	cromado
Caperuza giratoria	no
Cabeza esférica	sí
Tipo de producto	Destornilladores

