

DYMO**Equipo de rotulación, Tipo: LM280F****Datos de pedido**

Número de pedido	085500 LM280F
GTIN	3501170968956
Clase de artículo	08U

Descripción**Ejecución:**

Equipos de rotulación **robustos, móviles**, para la elaboración rápida de etiquetas autoadhesivas de plástico. Impresión duradera por transferencia térmica. Tramo ajustable de cinta inicial y posterior. Alimentación eléctrica a través de **batería de iones de litio** recargable, cargador de red. Edición de textos sencilla mediante teclas de acceso rápido.

Aplicación:

Las etiquetas se adhieren en prácticamente todas las superficies lisas y libres de grasa.

Suministro:

Incluye cinta de rotulación negro sobre blanco y manual de instrucciones.

Nota:

- **Se pueden ajustar distintas versiones de idioma.**
- **Con layout de teclado alemán desde el almacén, teclado francés disponible a corto plazo.**

Descripción técnica

Longitud	206 mm
Altura máxima de la letra	8,1 mm
Anchura	108 mm

Color letra	negro
Cartucho para cinta de escritura adecuado	D1
Número de caracteres visibles en el display	2×14
Número de líneas de texto	2
Diseño teclado	AZERTY
Cortador de cinta modelo	manual
Número tamaños letra	3
Tipo	LM280F
posibles anchuras de letra	6; 9; 12 mm
Número de anchuras de letra	2
Número caracteres / símbolos disponibles	220
Número de estilos	6
Adaptador de red	incl.
Particularidad	USB
Peso incluida batería	323 g
Cantidad de baterías contenidas	1
Tipo batería	Ion de litio
Altura	41 mm
Suministro de energía	a batería
Quality Dress	Dymo 280 AZERTY
Tipo de producto	Equipo de rotulación

Accesorios

Cartucho para cinta de escritura 6 mm × 7 m poliéster Tipo W	085530 W
Cartucho para cinta de escritura 12 mm × 7 m poliéster Tipo W	085520 W
Cartucho para cinta de escritura 12 mm × 7 m poliéster Tipo Y	085520 Y

Cartucho para cinta de escritura 19 mm × 7 m poliéster Tipo T	085550 T
Cartucho para cinta de escritura 19 mm × 3,5 m nailon Tipo W	085516 W
Cartucho para cinta de escritura 12 mm × 7 m poliéster Tipo R	085520 R
Cartucho para cinta de escritura 9 mm × 7 m poliéster Tipo W	085540 W
Cartucho para cinta de escritura 9 mm × 7 m poliéster Tipo Y	085540 Y
Cartucho para cinta de escritura 24 mm × 7 m poliéster Tipo Y	085560 Y
Cartucho para cinta de escritura 24 mm × 7 m poliéster Tipo W	085560 W
Cartucho para cinta de escritura 19 mm × 7 m poliéster Tipo W	085550 W
Cartucho para cinta de escritura 12 mm × 7 m poliéster Tipo T	085520 T
Cartucho para cinta de escritura 19 mm × 7 m poliéster Tipo Y	085550 Y
Cartucho para cinta de escritura 19 mm × 7 m poliéster Tipo R	085550 R
Cartucho para cinta de escritura 24 mm × 7 m poliéster Tipo R	085560 R