

**DYMO****Impresora de etiquetas LabelWriter, Tipo: LW450****Datos de pedido**

Número de pedido	085505 LW450
GTIN	3501170838778
Clase de artículo	08U

**Descripción****Ejecución:**

Aparato de sobremesa **fácil de manejar** para la creación **rápida** (51 etiquetas por minuto) y **sencilla** de etiquetas de dirección, expedición, archivador, nombre, CD / DVD y muchas más. **Impresión por transferencia térmica** de alta definición. Resolución 600 x 300 dpi.

- **Para etiquetas con un ancho máximo de 58 mm.**
- **Compatible con PC y Mac, puerto USB, posibilidad de imprimir etiquetas de dirección directamente desde programas de Office.**
- **Impresión y creación de todo tipo de códigos de barras y QR habituales, caracteres especiales y ficheros de imágenes con resolución 300 dpi.**

**Suministro:**

Fuente de alimentación, cable USB, CD software, rollo inicio etiquetas 28 x 89 mm.

Tipo: LW450

**Descripción técnica**

Tipo	LW450
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Quality Dress	Dymo LabelWriter 450

Tipo de producto

Equipo de rotulación

---

**Accesorios**

Juego de etiquetas de dirección, color blanco  
Anchoxlargo de etiqueta 36X89 mm

085565 36X89

Juego de etiquetas de dirección, color blanco  
Anchoxlargo de etiqueta 25X54 mm

085565 25X54

Juego de etiquetas de dirección, color blanco  
Anchoxlargo de etiqueta 28X89 mm

085565 28X89

Juego de etiquetas de expedición, color blanco  
Anchoxlargo de etiqueta 54X101 mm

085567 54X101