

Garant**Columnas soporte con pared separadora protectora con ventana, Tipo: 1000****Datos de pedido**

Número de pedido	928096 1000
GTIN	4062406329136
Clase de artículo	91P

Descripción**NOTA: Es posible seleccionar el color****Ejecución:**

Separador ranurado constituido por dos columnas soporte con ventanas.

Columnas soporte de chapa de acero robusta. Superficie de trabajo sin barreras, ya que se coloca sin chapa de nudos. Ranuras de enganche en retícula de 50 mm en el lado delantero, así como manguitos con rosca interior y en el lado delantero para alojar otros módulos como pared perforada, estantería de almacenamiento, etc. Adecuado para alojar pares de brazos soporte.

Columna soporte con orificios laterales para pasar los cables.

Ventana de policarbonato, con ángulo a la derecha y la izquierda de chapa de acero para sujetar. Para la higiene y como protección ante la tos; minimiza el riesgo de una infección por salpicaduras.

Suministro:

Par de columnas soporte n.º 928010 tam. 962, 2 x ventanas n.º 928090.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo.**

Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altura: 962 mm

Anchura: 920 mm

Profundidad: 100 mm

Peso: 10 kg

Descripción técnica

Material ventana	Policarbonato
Peso	10 kg
Profundidad	100 mm
Altura	962 mm
adecuado para tipo	1000
Anchura	920 mm
Regulación de la altura en el intervalo	50 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Pared separadora protectora

Accesorios

Columnas soporte Altura 962 mm	928010 962
Ventana adecuado para tipo 1000	928090 1000