



Proyector LED móvil SIGHT LIGHT 30, Consumo de potencia: 315W



Datos de pedido

Número de pedido	081261 315
GTIN	5708997352687
Clase de artículo	08C

Descripción

Ejecución:

Con su gran ángulo de haz de 120°, la SITE LIGHT consigue una iluminación clara uniforme de una amplia zona de trabajo. Con la función de atenuación se puede regular la luz en cuatro niveles diferentes. La aplicación de control de luz BLUETOOTH permite encender y apagar, así como ajustar las SITE LIGHTS, a través de un dispositivo móvil. Con la refrigeración activa y una carcasa resistente, el foco está diseñado para condiciones meteorológicas de -25° a +40 °C.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Clase de protección IP: IP 65

Corriente de alumbrado: 5000 - 30000 lm

Peso: 4095 g

Descripción técnica

Corriente de alumbrado	5000 - 30000 lm
Bombilla	Módulo LED
Clase de protección IP	IP 65

Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Peso	4095 g
Longitud cable de conexión	10 m
Consumo de potencia	315 W
Corriente de alumbrado nivel 3	20000 lm
Corriente de alumbrado nivel 4	30000 lm
Tipo de producto	Foco

Accesorios

ADAPTADOR DE CONEXIÓN LUZ DEL SITIO	03.5757
-------------------------------------	---------