



Lámpara de trabajo LED SPS con batería, Consumo de potencia: 84 W



Datos de pedido

Número de pedido	081260 84
GTIN	5708997360095
Clase de artículo	08C

Descripción

Ejecución:

La lámpara de trabajo móvil AREA 10 SPS con iluminación de 360°, batería intercambiable, asa práctica y gancho de suspensión se puede ajustar, según la tarea, entre un ángulo de haz de 180° y 360°. Con la función de atenuación incorporada se puede elegir entre cinco niveles de luz diferentes. La AREA 10 SPS está equipada con la SOLUTION SCANGRIP POWER, lo cual permite cargar la batería durante el uso. Además, el aparato ya tiene una batería de reserva integrada. La aplicación de control de luz BLUETOOTH permite encender y apagar, así como ajustar la potencia luminosa, a través de un dispositivo móvil.

Clase de protección IP: IP 65

Zona ATEX: ninguno

Corriente de alumbrado: 500 - 10000 lm

Valor CRI: 80

Tipo batería: Ion de litio

Tensión de batería: 12,6 V

Longitud total: 380 mm

Descripción técnica

Clase de protección IP	IP 65
------------------------	-------

Tensión de batería	12,6 V
Temperatura de color	6000 K
Valor CRI	80
Corriente de alumbrado	500 - 10000 lm
Tipo batería	Ion de litio
Anchura total	198 mm
Zona ATEX	ninguno
Longitud total	380 mm
Peso	3800 g
Suministro de energía	Con batería
Altura total	198 mm
Tipo de producto	Lámpara de trabajo