



Casquillo reductor ranurado con refrigeración, Ø 20 mm, Ø de sujeción D1: 8mm



Datos de pedido

Número de pedido	302150 8
GTIN	4060576155180
Clase de artículo	33T

Descripción

Ejecución:

Cono reductor **Schunk** GZB-S.

Posibilidad de ajuste previo flexible de la longitud gracias a la pieza intermedia desplazable.

Con ranuras para canal de refrigeración.

Aplicación:

- **Para taladrado, escariado, fresado y afilado de herramientas.**
- **Máxima flexibilidad gracias a la reducción del diámetro de sujeción.**
- **El par de giro máximo garantiza un mayor volumen de arranque de virutas en comparación con una sujeción directa.**
- **Precisión de concentricidad $\pm 5 \mu\text{m}$ (precisión del sistema en $3 \times D$).**
- **Precisión de concentricidad $\pm 2 \mu\text{m}$ (para cono reductor).**
- **Se puede utilizar en todos los conos de sujeción de expansión hidráulica comerciales.**

Idóneo para:

Cono de sujeción de expansión hidráulica con **Ø de sujeción 20 mm.**

Descripción técnica

Ø de sujeción D ₁	8 mm
Longitud total L	52,5 mm
Ø D	20 mm
Atributo del nombre de producto	Ø 20 mm

Precisión de concentricidad sistema	5 μ m
Tipo de producto	Casquillo reductor