



## Casquillo reductor ranurado con refrigeración, Ø 20 mm, Ø de sujeción D1: 12mm



### Datos de pedido

Número de pedido	302150 12
GTIN	4060576155142
Clase de artículo	33T

### Descripción

#### Ejecución:

Cono reductor **Schunk** GZB-S.

Posibilidad de ajuste previo flexible de la longitud gracias a la pieza intermedia desplazable.

**Con ranuras para canal de refrigeración.**

#### Aplicación:

- **Para taladrado, escariado, fresado y afilado de herramientas.**
- **Máxima flexibilidad gracias a la reducción del diámetro de sujeción.**
- **El par de giro máximo garantiza un mayor volumen de arranque de virutas en comparación con una sujeción directa.**
- **Precisión de concentricidad  $\pm 5 \mu\text{m}$  (precisión del sistema en  $3 \times D$ ).**
- **Precisión de concentricidad  $\pm 2 \mu\text{m}$  (para cono reductor).**
- **Se puede utilizar en todos los conos de sujeción de expansión hidráulica comerciales.**

#### Idóneo para:

Cono de sujeción de expansión hidráulica con **Ø de sujeción 20 mm.**

### Descripción técnica

Ø de sujeción D <sub>1</sub>	12 mm
Ø D	20 mm
Longitud total L	52,5 mm
Atributo del nombre de producto	Ø 20 mm

Precisión de concentricidad sistema	5 $\mu$ m
Tipo de producto	Casquillo reductor