



Casquillo reductor ranurado junta tórica, Ø 20 mm, Ø de sujeción D1: 16mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 302165 16 |
| GTIN | 4060576159751 |
| Clase de artículo | 33T |

Descripción

Ejecución:

Schunk GZB-S con obturación.

Estanqueidad del refrigerante hasta 80 bar.

Posibilidad de ajuste previo flexible de la longitud gracias a la pieza intermedia desplazable.

Obturado (tapón de goma).

Aplicación:

- Para taladrado, escariado, fresado y afilado de herramientas.
- Máxima flexibilidad gracias a la reducción del diámetro de sujeción.
- Un par de giro elevado garantiza un mayor volumen de arranque de virutas que en una sujeción directa.
- Precisión de concentricidad $\pm 5 \mu\text{m}$ (precisión del sistema en $3 \times D$).
- Precisión de concentricidad $\pm 2 \mu\text{m}$ (para cono reductor).
- Se puede utilizar en todos los conos de sujeción de expansión hidráulica comerciales.

Descripción técnica

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Ø D | 20 mm |
| Ø de sujeción D ₁ | 16 mm |
| Ø exterior | 20 mm |
| Atributo del nombre de producto | Ø 20 mm |
| Precisión de concentricidad sistema | 5 μm |

Tipo de producto

Casquillo reductor