



Conjunto de pie de rey digital TESA-CAL IP67 con varilla de profundidad redonda, capacidad de medición de 150 mm, Número de pies de rey: 150



Datos de pedido

Número de pedido	405523 150
GTIN	4067263132790
Clase de artículo	45A

Descripción

Ejecución:

- **Guía inmejorable de la corredera en el raíl para una marcha fácil y uniformemente rápida.**
- **Construcción robusta para una durabilidad y una estabilidad duradera de los resultados.**
- **Índice de protección elevado contra el polvo y los líquidos.**
- **Fácilmente legible con una gran escala circular de alto contraste.**
- **La larga vida útil de la batería evita la sustitución frecuente de las baterías.**

Aplicación:

Mediciones exteriores, interiores, escalonadas y de profundidad.

Suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Descripción técnica

Lectura	0,0005 pul
Duración de funcionamiento	12000 horas
Altura de las cifras pantalla LCD	11 mm
Tipo de pila	Pila de botón
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Varilla de profundidad	redondo

Calibración	A1
Capacidad de medición	0 - 150 mm
Límite de error	0,03 mm
Células solares	no
Desconexión automática	sí
Varilla de profundidad existente	sí
Longitud del pico	40 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
Clase de protección IP	IP 67
Lectura	0,01 mm
Conmutación stand-by	sí
Suministro de energía	con pilas
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	Caja estable
Tipo de producto	Pie de rey universal

Accesorios

Pie de rey digitalTESA-CAL IP67 con varilla de profundidad redonda Capacidad de medición 150 mm

412759 150