



## Conjunto de pie de rey digital TESA-CAL IP67, capacidad de medición de 150 mm, Número de pies de rey: 150



### Datos de pedido

Número de pedido	405522 150
GTIN	4067263132769
Clase de artículo	45A

### Descripción

#### Ejecución:

- **Guía inmejorable de la corredera en el raíl para una marcha fácil y uniformemente rápida.**
- **Construcción robusta para una durabilidad y una estabilidad duradera de los resultados.**
- **Índice de protección elevado contra el polvo y los líquidos.**
- **Fácilmente legible con una gran escala circular de alto contraste.**
- **La larga vida útil de la batería evita la sustitución frecuente de las baterías.**

#### Aplicación:

Mediciones exteriores, interiores, escalonadas y de profundidad.

#### Suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

### Descripción técnica

Calibración	A1
Límite de error	0,03 mm
Conmutación stand-by	sí
Longitud del pico	40 mm
Lectura	0,0005 pul
Tipo de pila	Pila de botón

Capacidad de medición	0 - 150 mm
Clase de protección IP	IP 67
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Cantidad de pilas contenidas	1
Altura de las cifras pantalla LCD	11 mm
Varilla de profundidad existente	sí
Duración de funcionamiento	12000 horas
Varilla de profundidad	plano
Desconexión automática	sí
Lectura	0,01 mm
Células solares	no
Suministro de energía	con pilas
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	Caja estable
Tipo de producto	Pie de rey universal

## Accesorios

Pie de rey digitalTESA-CAL IP67 Capacidad de medición  
150 mm

412760 150