

Garant**Escariador de mano reajutable, Ø DC: 10mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 160600 10 |
| GTIN | 4045197250865 |
| Clase de artículo | 110 |

Descripción**Ejecución:**

Intervalo de ajuste amplio. Ajuste de precisión según calibres anulares o micrómetro para exteriores.

Cuchillas con corte previo cónico; los filos están destalonados y rectificadas de forma cilíndrica.

Descripción técnica

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Ø nominal D_c | 10 mm |
| Ø intervalo de ajuste | 10 - 11 mm |
| Vástago cuadrado \square | 4,9 mm |
| Longitud de filo L_c | 34 mm |
| Longitud total L | 115 mm |
| Recubrimiento | Sin revestimiento |
| Material de corte | HSS |
| Norma | Norma de fábrica |
| Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante |
| anillo de color | sin |
| Tipo de producto | Punta Phillips |

Datos de usuario

| | Uso | V_c | Código ISO |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|
| Aluminio (que produce virutas cortas) | adecuado | | |
| Acero < 500 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 750 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 900 N/mm ² | adecuado con restricciones | | |
| Aceite | adecuado | | |
| seco | adecuado con restricciones | | |