

**Garant****Escariador de mano reajutable, Ø DC: 11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	160600 11
GTIN	4045197250872
Clase de artículo	110

**Descripción****Ejecución:**

Intervalo de ajuste amplio. Ajuste de precisión según calibres anulares o micrómetro para exteriores.

Cuchillas con corte previo cónico; los filos están destalonados y rectificadas de forma cilíndrica.

**Descripción técnica**

Ø nominal $D_c$	11 mm
Ø intervalo de ajuste	11 - 12 mm
Vástago cuadrado $\square$	4,9 mm
Longitud de filo $L_c$	35 mm
Longitud total L	125 mm
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	HSS
Norma	Norma de fábrica
Empleo con tipo de perforación	en agujero pasante
anillo de color	sin
Tipo de producto	Punta Phillips

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado		
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones		
Aceite	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		