



## Amoladora angular neumática, Tipo: 52639



### Datos de pedido

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Número de pedido  | 079327 52639 |
| GTIN              | 616026526396 |
| Clase de artículo | 03R          |

### Descripción

#### Ejecución:

**Lijadora angular compacta y potente**, con control de velocidad para mantener la velocidad constante, incluso con carga. **Construcción esbelta y ergonómica** para un manejo equilibrado. Con **salida de aire regulable en 360°** y empuñadura giratoria aislada contra el frío. **Mango de apoyo antivibratorio** utilizable en ambos lados.

**Asiento M14** con bloqueo de husillo.

#### Suministro:

Incluye las boquillas necesarias.

### Descripción técnica

|   |                      |
|---|----------------------|
| Demanda de aire máxima                  | 1218 l/min           |
| Quality Dress                           | 52639                |
| Peso                                    | 2,5 kg               |
| Vibraciones máximas según EN            | 2,3 m/s <sup>2</sup> |
| Ø mínimo de muela                       | 125 mm               |
| Tamaño de tubo recomendado (Ø interior) | 10 mm                |

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Nivel sonoro de funcionamiento | 80 dB(A)                |
| Velocidad de giro máxima       | 12000 min <sup>-1</sup> |
| Potencia generada              | 970 W                   |
| Conexión aire comprimido       | 3/8 pul                 |
| Rosca de conexión              | NPT                     |
| Tipo de producto               | Lijadoras angulares     |