

**Garant****Mordaza intercambiable para módulos de sujeción torneados fijo, para tipo: 125****Datos de pedido**

Número de pedido	361126 125
GTIN	4045197809377
Clase de artículo	310

**Descripción****Ejecución:**

Revestido, templado y rectificado.

**Aplicación:**

Para el asiento de las mordazas suplementarias n.º 361140 – 361150.

**Idóneo para:**

Juego de tensores de 5 ejes n.º 361100 y módulos de sujeción n.º 361105 – 361110.

**Suministro:**

Incluidos los tornillos de fijación.

**Nota:**

Absolutamente necesario en el caso de módulos de sujeción girados 180°.

**Descripción técnica**

Adecuado para el código de color	Xpent1-2
Altura $h_1$	25 mm
Altura de bocas C	45 mm
Longitud de mordazas l	68,5 mm
Anchura de bocas b	125 mm

Longitud $l_1$	43,5 mm
Tipo de producto	Mordazas para tornillos de banco