

**Garant****Boca suplementaria lisa 3/5, para tipo: 125****Datos de pedido**

Número de pedido	361143 125
GTIN	4045197809513
Clase de artículo	310

**Descripción****Ejecución:****Superficie de apoyo 3 mm.**

Primer nivel de sujeción con 3 mm de altura. Segundo nivel de sujeción con 5 mm de altura.

**Modelo de texto publicitario:**

**Adecuado para:** 360405 125MX y 360405 125LX.

**Ventaja:**

**Girando la boca se dispone de un segundo nivel de sujeción.**

**Idóneo para:**

Mordazas intercambiables n.º 361124 – 361127, n.º 361133 y n.º 361135.

Mordazas escalonadas n.º 361295– 361296.

**Descripción técnica**

Altura de bocas C	20 mm
Longitud $l_2$	9 mm
Longitud $l_1$	9 mm
Altura $h_1$	15 mm
Longitud de mordazas l	12 mm
Altura $h_2$	17 mm

Anchura de bocas b	125 mm
Adecuado para el código de color	Xpent1-2
Tipo de producto	Mordazas para tornillos de banco