



Lijadora recta neumática, Tipo: 53531



Datos de pedido

Número de pedido	079443 53531
GTIN	616026535312
Clase de artículo	03R

Descripción

Ejecución:

Dynabrade – Amoladora recta neumática.

Lijadora recta de aplicación múltiple, con suavidad de marcha en una construcción ergonómica y robusta con mangos suaves. Lijadora recta **de alta potencia** con una velocidad máxima de **18 000 rpm**. La **prolongación de acero robusta** fija permite un mecanizado **de pocas vibraciones** en zonas de difícil acceso.

Suministro:

Incluye las boquillas necesarias.

Descripción técnica

Ø de pinza portapieza	6 mm
Nivel sonoro de funcionamiento	84 dB(A)
Peso	2,2 kg
Velocidad de giro máxima	18000 min ⁻¹
Quality Dress	53531
Longitud	467 mm
Vibraciones máximas según EN	3,2 m/s ²
Demanda de aire máxima	1128 l/min

Potencia generada	744 W
Conexión aire comprimido	3/8 pul
Rosca de conexión	NPT
Tipo de producto	Lijadora recta