



## Lijadora recta neumática, Tipo: 60051



### Datos de pedido

Número de pedido	079441 60051
GTIN	616026600515
Clase de artículo	03R

### Descripción

#### Ejecución:

#### **Dynabrade – Amoladora recta neumática.**

Rectificadora recta de aplicación múltiple, con suavidad de marcha en una construcción ergonómica y robusta con mangos suaves. **Freno del rotor:** Después de la desconexión, el motor se detiene en el plazo de un segundo.

Lijadora pequeña accionada por turbina sin engranaje con una velocidad máxima de **60 000 rpm**. Accionamiento neumático con apoyo cerámico, con **control de velocidad patentado** para mantener la velocidad constante con carga.

#### **Aplicación:**

**Utilizar únicamente aire comprimido libre de aceite. ¡No lubricar!**

#### **Suministro:**

Incluye las boquillas necesarias.

### Descripción técnica

Nivel sonoro de funcionamiento	78 dB(A)
Longitud	135 mm
Potencia generada	75 W
Ø de pinza portapieza	3 mm
Quality Dress	60051
Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>

Velocidad de giro máxima	60000 min <sup>-1</sup>
Demanda de aire máxima	228 l/min
Peso	0,45 kg
Conexión aire comprimido	1/4 pul
Rosca de conexión	NPT
Tipo de producto	Lijadora recta