



Lijadora recta neumática, Tipo: 52855



Datos de pedido

Número de pedido	079441 52855
GTIN	616026528550
Clase de artículo	03R

Descripción

Ejecución:

Dynabrade – Amoladora recta neumática.

Rectificadora recta de aplicación múltiple, con suavidad de marcha en una construcción ergonómica y robusta con mangos suaves. Sacapuntas recto regulable. Robusto motor de aire adecuado para aire comprimido lubricado, ajuste gradual del número de revoluciones de 35 000 rpm–60 000 rpm. Interruptor de conexión/desconexión integrado, función de memoria.

Suministro:

Incluye las boquillas necesarias.

Descripción técnica

Ø de pinza portapieza	3 mm
Velocidad de giro máxima	60000 min ⁻¹
Peso	0,61 kg
Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s ²
Potencia generada	75 W
Nivel sonoro de funcionamiento	67 dB(A)
Longitud	114 mm
Demanda de aire máxima	170 l/min

Quality Dress	52855
Conexión aire comprimido	1/4 pul
Rosca de conexión	NPT
Tipo de producto	Lijadora recta