

HOLEX®
Terraaja, M: M20

Datos de pedido

Número de pedido	140450 M20
GTIN	4045197595256
Clase de artículo	12K

Descripción
Ejecución:

Forma cerrada, previamente hendida. **≥ M3 con corte inicial helicoidal por los dos lados** para un corte inicial fácil y evacuación limpia de viruta en sentido del corte. **Corte inicial de 2 pasos. Lapeadas y nitradas**, ángulo de desprendimiento aprox. 15°.

Tipo de rosca: M

Ángulo de flanco: 60 grados

Material de corte: HSS E

Norma: EN 22568

Clase de tolerancia: DIN 13 6g

Altura de paso: 2,5 mm

Ø exterior: 45 mm

Altura: 18 mm

Descripción técnica

Altura	18 mm
Altura de paso	2,5 mm
Ø exterior	45 mm

Clase de tolerancia	DIN 13 6g
Tamaño de rosca	20
Tipo de rosca	M
Ángulo de flanco	60 grados
Material de corte	HSS E
Norma	EN 22568
Sentido del corte	derecha