

Garant
Terraaja, M: M2,2


Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 140400 M2,2 |
| GTIN | 4045197083432 |
| Clase de artículo | 11K |

Descripción

Ejecución:

Forma cerrada, previamente hendida. **≥ M3 con corte inicial helicoidal por los dos lados** para un corte inicial fácil y evacuación limpia de viruta en sentido del corte. **Corte inicial de 2 pasos.**

Lapeadas y nitradas, ángulo de desprendimiento aprox. 15°.

Sentido del corte: derecha

Clase de tolerancia: DIN 13 6g

Altura de paso: 0,45 mm

Ø exterior: 16 mm

Altura: 5 mm

Descripción técnica

| | |
|---------------------|-----------|
| Altura de paso | 0,45 mm |
| Altura | 5 mm |
| Ø exterior | 16 mm |
| Clase de tolerancia | DIN 13 6g |

| | |
|-------------------|-----------|
| Tamaño de rosca | M2,2 |
| Tipo de rosca | M |
| Ángulo de flanco | 60 grados |
| Material de corte | HSS E |
| Norma | EN 22568 |
| Sentido del corte | derecha |
| Tipo de producto | Terraja |

Datos de usuario

| | Uso | V _c | Código ISO |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| Acero < 500 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 750 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 900 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 1100 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 1400 N/mm ² | adecuado con restricciones | | |
| INOX < 900 N/mm ² | adecuado | | |
| INOX > 900 N/mm ² | adecuado con restricciones | | |
| Aceite | adecuado | | |
| seco | adecuado con restricciones | | |