

Garant**Terraaja Rosca izquierda, M-LH: M2,5****Datos de pedido**

Número de pedido	140620 M2,5
GTIN	4045197083616
Clase de artículo	11K

Descripción**Ejecución:**

Forma cerrada, previamente hendida.

Corte inicial de 1 3/4 pasos.

Sentido del corte: izquierda

Clase de tolerancia: DIN 13 6g

Altura de paso: 0,45 mm

Ø exterior: 16 mm

Altura: 5 mm

Descripción técnica

Altura de paso	0,45 mm
Altura	5 mm
Ø exterior	16 mm
Clase de tolerancia	DIN 13 6g
Tamaño de rosca	M2,5

Tipo de rosca	M-LH
Ángulo de flanco	60 grados
Material de corte	HSS
Norma	EN 22568
Sentido del corte	izquierda
Tipo de producto	Terraja

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm ²	adecuado		
Acero < 750 N/mm ²	adecuado		
Aceite	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		