



## Hoja de sierra de MD, Tipo: 165T40



### Datos de pedido

Número de pedido	078212 165T40
GTIN	4002395369737
Clase de artículo	07A

### Descripción

#### Ejecución:

Recubrimiento de PTFE (teflón): reduce la fricción para cortes más rápidos y fríos. Protege de la corrosión y la acumulación de resina. Ranuras de vibración cortadas por láser: para reducir las vibraciones y aumentar la precisión de corte. Las ranuras están llenas de poliuretano y funcionan como amortiguadores de choques, haciendo que las vibraciones no lleguen a los dientes de metal duro. Acero cortado por láser de alta calidad: cortes precisos garantizados. Dientes de metal duro con cobalto: permanecen afilados más tiempo y permiten hacer cortes limpios. Optimizado para herramientas con batería, ancho de corte extrafino para una larga duración por carga de batería. Todas las clases de madera: Madera blanda/dura, madera contrachapada, paneles revestidos, melamina, MDF. Hojas de sierra estándar sin recubrimiento de teflón y ranuras de vibración.

### Descripción técnica

Ø de perforación	15,87 mm
Cantidad de dientes	40
Aptitud del material	Madera

Ø hoja D	165 mm
Tipo de producto	Hoja de sierra circular