



## Llave acodada hexagonal, larga niquelado, Hexágono: 10mm



### Datos de pedido

Número de pedido	627323 10
GTIN	4062406377199
Clase de artículo	62C

### Descripción

#### Ejecución:

Con mango acodado; cabeza esférica aplicable hasta una inclinación de **30°**.  
Acero al cromo vanadio, completamente templado (tenaz), superficie niquelada.

#### Nota:

Otro destornillador acodado HOLEX disponibles también en pulgadas a través de nuestra eShop (n.º 627328).

### Descripción técnica

Longitud de los lados	234×50 mm
Hexágono	10 mm
Superficie	niquelado
Material	Acero al cromo-vanadio
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Modelo largo	sí
Tipo de producto	Destornilladores