

Garant**Lama de tronzado Vario smart, neutro, Ancho de tronzado w: 2,2mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273570 2,2
GTIN	4062406377311
Clase de artículo	21W

Descripción**Ventaja:**

- **Todas las herramientas Vario smart se pueden combinar como se desee.**
- **De uso universal en versión izquierda o derecha.**
- **Mediante tornillos de ajuste se garantiza una precisión de repetición de < 0,02 mm al cambiar de herramienta.**

Atención:

La llave de montaje n.º 279940 se ha de pedir por separado.

Descripción técnica

Para Ø máximo de pieza de trabajo	44 mm
Ancho de tronzado w	2,2 mm
Sentido del corte	izquierda y derecha
Longitud total L	74 mm
Tipo de boca	neutro
Refrigeración interior	no
Llave del sistema	sí
Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Lama de tronzado

