

**Garant**

**Soporte para plaquitas convexo Heavy-Duty-Plus para ranurado frontal, derecha, Intervalo de Ø Escotadura D1 / D2: 234/350mm**



## Datos de pedido

Número de pedido	274079 234/350
GTIN	4062406378622
Clase de artículo	21U

## Descripción

### Ejecución:

Para plaquitas de corte n.º 275021 – 275048.

### Aplicación:

En combinación con soporte de apriete n.º 274006.

### Atención:

Sin tornillos de montaje (incluidos en el suministro de los soportes de apriete). La llave de montaje n.º 279940 se ha de pedir por separado.

### Nota:

$D_1 = \text{Ø}$  mínimo para la 1ª escotadura/ $D_2 = \text{Ø}$  máximo para la 1ª escotadura.

$D_2 = 999$  en la designación de tamaño corresponde teóricamente al infinito.

## Descripción técnica

Profundidad máxima de corte $t_{\text{máx.}}$	120 mm
Ø máximo 1.ª escotadura $D_2$	350 mm
Ø mínimo 1.ª escotadura $D_1$	234 mm
Tipo de boca	derecha
Llave del sistema	sí
Ancho de tronzado $w$	8 mm
Tipo de producto	Soporte para plaquitas

