

Garant**Plaquita de ranurado Radio completo, HB9035, Ancho de tronzado w: 6mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 275048 6 |
| GTIN | 4062406378837 |
| Clase de artículo | 21H |

Descripción**Aplicación:**

Para soportes para plaquitas n.º 274030–274090.

Idóneo para:

soportes para plaquitas n.º 274030–274134.

Descripción técnica

| | |
|---|-------------------|
| Recubrimiento | Sin revestimiento |
| Avance f en acero < 900 N/mm ² | 0,17 mm/rev, |
| Ancho de tronzado w | 6 mm |
| Material de corte | MD |
| Asignación fino/desbaste | Acabado |
| Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado |
| Condición de corte | continuo |
| Clase | HB9035 |
| Número de cambios/cortes | 1 |

Tipo de producto

Plaquita de corte para tronzado

Datos de usuario

| | Uso | V_c | Código ISO |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|
| Aluminio, plásticos | adecuado con restricciones | 380 m/min | N |
| Aluminio (que produce virutas cortas) | adecuado | 360 m/min | N |
| Aluminio > 10 % Si | adecuado con restricciones | 280 m/min | N |
| continuo | adecuado | | |
| irregular | adecuado con restricciones | | |
| húmedo máximo | adecuado | | |