



Llave de vaso triangular, para tornillos: M12



Datos de pedido

Número de pedido	623503 M12
GTIN	4062406380564
Clase de artículo	62C

Descripción

Ejecución:

De tubo de acero de precisión, galvanizado, con pasador.

Aplicación:

Para tornillos de cabeza triangular según DIN 22424 y para tuercas triangulares según DIN 22425.

Norma:**DIN 22417 A**

Longitud del mango: 160 mm

Altura de la cabeza medida interior F: 16,55 mm

Ø de mango: 19 mm

Descripción técnica

para tornillos	M12
Longitud del mango	160 mm
Altura de la cabeza medida interior F	16,55 mm
Ø de mango	19 mm
Norma	DIN 22417 A

Perfil de salida	Llave de vaso triangular
Material	Tubo de acero
Superficie	galvanizado
Tipo de producto	Llave de vaso