

Garant**Terraaja Hexágono, M: M8****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 140920 M8 |
| GTIN | 4045197083883 |
| Clase de artículo | 11K |

Descripción**Ejecución:**

Hexágono exterior para medidas de llave normalizadas. **Sin** corte inicial helicoidal. **Corte inicial de 1 3 / 4 pasos.**

Nota:

Especialmente apropiado para reparar roscas dañadas o para cortar en zonas de difícil acceso.

Clase de tolerancia: DIN 13 6g

Altura de paso: 1,25 mm

Ancho de llave: 21 mm

Altura: 9 mm

Descripción técnica

| | |
|-----------------|---------|
| Altura de paso | 1,25 mm |
| Altura | 9 mm |
| Ancho de llave | 21 mm |
| Tamaño de rosca | M8 |
| Tipo de rosca | M |

| | |
|---------------------|-----------|
| Ángulo de flanco | 60 grados |
| Material de corte | HSS |
| Norma | DIN 382 |
| Clase de tolerancia | DIN 13 6g |
| Tipo de producto | Terraja |

Datos de usuario

| | Uso | V _c | Código ISO |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| Aluminio (que produce virutas cortas) | adecuado con restricciones | | |
| Acero < 500 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 750 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 900 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 1100 N/mm ² | adecuado con restricciones | | |
| INOX < 900 N/mm ² | adecuado con restricciones | | |
| CuZn | adecuado con restricciones | | |
| Aceite | adecuado | | |
| seco | adecuado con restricciones | | |