

Garant
Terraaja, G: G3/4


Datos de pedido

Número de pedido	142050 G3/4
GTIN	4045197084620
Clase de artículo	11K

Descripción

Ejecución:

Forma cerrada, previamente hendida; **corte inicial helicoidal por los dos lados** para un corte inicial fácil y evacuación limpia de viruta en sentido del corte. **Corte inicial de 1 3 / 4 pasos.**

Aplicación:

Para rosca de tubo cilíndrica Whitworth DIN ISO 228/1.

Norma: EN 24231

Pasos por pulgada: 14

Ø de rosca: 26,44 mm

Ø exterior: 55 mm

Altura: 16 mm

Descripción técnica

Pasos por pulgada	14
Altura	16 mm
Ø de rosca	26,44 mm
Ø exterior	55 mm

Tamaño de rosca	G3/4
Sentido del corte	derecha
Clase de tolerancia	A
Tipo de rosca	G
Ángulo de flanco	55 grados
Material de corte	HSS
Norma	EN 24231
Tipo de producto	Terraja

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm ²	adecuado		
Acero < 750 N/mm ²	adecuado		
Aceite	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		