

Garant**Extractores de machos para roscar de MDI, mango cilíndrico con hexágono, TiAlN, Para machos para roscar: M10****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 149830 M10 |
| GTIN | 4045197326959 |
| Clase de artículo | 11L |

Descripción**Ejecución:**

Mango cilíndrico estable con hexágono para el alojamiento en el portabrocas y filo autocentrante.

Aplicación:

Para **el taladrado interior** de **machos para roscar rotos**. Se necesita **sujeción estable**, taladrado seco y sin aceite de corte.

Nota:

v_c para material < 67 HRC 10 - 28 m/min.

Llevar gafas de protección.

Norma: Norma de fábrica

Longitud de la ranura de viruta L_c : 25 mm

Longitud total L: 100 mm

\varnothing de mango D_s : 9 mm

Descripción técnica

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Para machos para roscar | M10 |
| Tolerancia de mango | h6 |
| \varnothing de mango D_s | 9 mm |
| Longitud total L | 100 mm |
| Longitud de la ranura de viruta L_c | 25 mm |
| Recubrimiento | TiAlN |
| Material de corte | MDI |

| | |
|------------------|---------------------|
| Norma | Norma de fábrica |
| anillo de color | rojo |
| Tipo de producto | Extractor de roscas |

Datos de usuario

| | Uso | V _c | Código ISO |
|----------------|----------|----------------|------------|
| Acero < 67 HRC | adecuado | 10-28 m/min | H |
| seco | adecuado | | |
| Aire | adecuado | | |