

HWPickardt

Rueda de percusión 0 – 9, Altura de letra: 2mm**Datos de pedido**

Número de pedido	085465 2
GTIN	4250191110040
Clase de artículo	08W

Descripción**Ejecución:**

Máxima calidad con grabado CNC y cabeza de montaje bonificada. Manejo sencillo con grabado a la vista y campos de impacto erosionados. Ancho de la rueda = altura de la letra + 3 mm.

Aplicación:

Solución manejable para la marcación variable de materiales con una **resistencia de hasta 1200 N/mm²**.

Nota:

Se pueden suministrar ruedas de punzonado de letras (3 ruedas) o con caracteres especiales a petición.

Descripción técnica

Altura de letra	2 mm
Ø de perforación de agujero ciego	10 mm
Ø exterior de rueda de percusión	78 mm
máxima resistencia del material de la superficie de impresión	1200 N/mm ²

Tipo de producto

Rueda de percusión