

**Cerradura de cilindro de precisión bloqueo diferente, Ø de carcasa: 40mm****Datos de pedido**

Número de pedido	085850 40
GTIN	4003482034408
Clase de artículo	08Q

**Descripción****Ejecución:**

Cuerpo de latón macizo, mecanismo de cierre de precisión inoxidable, arco de acero templado y cromado, bloqueo doble.

La serie 217 Karat no se puede suministrar en modelos especiales.

**Función:**

**Con cierre distinto** significa que la llave solo puede abrir y cerrar **una** cerradura o cilindro, y es única.

**Suministro:**

Candado con 2 llaves.

**Descripción técnica**

Material arco	Acero, cromado
con cubierta de agujero de llave	no
Cantidad de llaves	2
Adecuado para bombillos	no
Ø de carcasa	40 mm

Arco de bloqueo doble	sí
Mecanismo de cierre	Mecanismo de cierre de precisión inoxidable
Ø de arco	6 mm
Arco templado	sí
Material de la carcasa	Latón
Apto para sistemas de cerradura	no
Número de cerraduras	1
Cierre	bloqueo diferente
Serie	217 quilates
Tipo de producto	Candado