

**Filtro 5 µm, Ø rosca interior: 1/4pul****Datos de pedido**

Número de pedido	080014 1/4
GTIN	4047322129350
Clase de artículo	08A

**Descripción****Ejecución:**

Unidad de mantenimiento, de contenido acorde con las necesidades, que se puede ampliar como se desee mediante clip de unión.

**Unidad de mantenimiento** en serie modular (sistema "multifix"), compuesta de regulador de presión, engrasador por neblina y filtro. Intervalo de regulación 0,5 - 10 bar, presión máxima de servicio 16 bar, temperatura máxima de servicio 60 °C.

**Ventaja:**

La unidad de mantenimiento se ajusta individualmente, p. ej. con diversos reguladores de presión, sin engrasador por neblina (para herramientas sin aceite), etc.

**Aplicación:**

Para instalaciones en intervalo de presión hasta 16 bar. Compatible con los productos CEJN, RECTUS y JWL.

**Descripción técnica**

Longitud total (L) como unidad de mantenimiento de 3 piezas	138 mm
---	--------

Valor del caudal con una unidad de mantenimiento de 3 piezas	1150 l/min
Altura (H)	190 mm
Ø rosca interior	1/4 pul
Tipo de producto	Filtro

---

## Accesorios

Depósito de policarbonatoPara filtro Ø vidrio 33 mm	080024 33
---	-----------