

Imán de agarre plano con rosca interior, Ferrita, Ø: 20mm**Datos de pedido**

Número de pedido	085915 20
GTIN	2050000965265
Clase de artículo	08Q

Descripción**Ejecución:**

- Sistema magnético plano apantallado de ferrita dura con casquillo con rosca interior.
- Superficie galvanizada.
- Resistente a temperaturas de máx. 120 °C.

Aplicación:

Para sujetar, montar, montar por fijación atornillada.

Nota:

Gancho roscado con rosca exterior en n.º 085921.

Descripción técnica

Material superficie	galvanizado
Ø	20 mm
resistencia máxima a altas temperaturas	120 °C
Rosca	M3 mm
Altura	6 mm
Fuerza de sujeción nominal	30 N
Altura con rosca	13 mm
Casquillo roscado	sí
Peso	11 g

Material núcleo del imán	Ferrita
Tipo de producto	Imán de amarre plano

Accesorios

Juego de ganchos roscados con rosca exterior 10 piezas Rosca M3	085921 M3
--	-----------