

Sistema magnético plano sin rosca, Ferrita, Ø: 50mm



Datos de pedido

Número de pedido	085910 50
GTIN	2050000965074
Clase de artículo	08Q

Descripción

Ejecución:

Sistema magnético plano apantallado con núcleo magnético de **ferrita dura**.

- **Superficie galvanizada.**
- **Resistente a temperaturas de máx. 120 °C.**

Aplicación:

Para sujeción, montaje, montaje a presión / por pegado y fijación / sustención.

Descripción técnica

Ø	50 mm
resistencia máxima a altas temperaturas	120 °C
Fuerza de sujeción nominal	220 N
Altura	10 mm
Peso	100 g
Material núcleo del imán	Ferrita
Tipo de producto	Imán de amarre plano