

**Cerradura de cilindro de precisión bloqueo diferente, Ø de carcasa: 40mm****Datos de pedido**

Número de pedido	085855 40
GTIN	4003482003800
Clase de artículo	08Q

Descripción**Ejecución:**

Cuerpo de latón macizo, mecanismo de cierre de precisión inoxidable, arco de acero templado y cromado, bloqueo doble.

La serie 217 Karat no se puede suministrar en modelos especiales.

Función:

Con cierre distinto significa que la llave solo puede abrir y cerrar **una** cerradura o cilindro, y es única.

Suministro:

Candado con 6 llaves.

Descripción técnica

Apto para sistemas de cerradura	no
Ø de arco	6 mm
Arco templado	sí
Mecanismo de cierre	Mecanismo de cierre de precisión inoxidable
Material arco	Acero, cromado
Material de la carcasa	Latón

Arco de bloqueo doble	sí
Ø de carcasa	40 mm
Cantidad de llaves	6
Número de cerraduras	1
Cierre	bloqueo diferente
Serie	217 quilates
Tipo de producto	Candado