

**Cerradura de cilindro bloqueo diferente, Ø de carcasa: 50mm****Datos de pedido**

Número de pedido	085890 50
GTIN	4045197680051
Clase de artículo	02A

Descripción**Ejecución:**

Candado con mecanismo de cierre de precisión inoxidable, arco de acero templado, cromado y bloqueo doble.

Cuerpo macizo de acero fino, inoxidable.

Función:

Con cierre distinto significa que la llave solo puede abrir y cerrar **una** cerradura o cilindro, y es única.

Suministro:

Candado con 3 llaves.

Descripción técnica

Ø de arco	8 mm
Arco templado	sí
Mecanismo de cierre	Mecanismo de cierre de precisión inoxidable
Material de la carcasa	Acero fino, INOX
Apto para sistemas de cerradura	no

Arco de bloqueo doble	sí
Cantidad de llaves	3
Adecuado para bombillos	no
Material arco	Acero, cromado
Ø de carcasa	50 mm
con cubierta de agujero de llave	no
Número de cerraduras	1
Cierre	bloqueo diferente
Tipo de producto	Candado