



Filtro 5 µm, Ø rosca interior: 1/2pul



Datos de pedido

Número de pedido	080014 1/2
GTIN	4047322129367
Clase de artículo	08A

Descripción

Ejecución:

Unidad de mantenimiento, de contenido acorde con las necesidades, que se puede ampliar como se desee mediante clip de unión.

Unidad de mantenimiento en serie modular (sistema "multifix"), compuesta de regulador de presión, engrasador por neblina y filtro. Intervalo de regulación 0,5 - 10 bar, presión máxima de servicio 16 bar, temperatura máxima de servicio 60 °C.

Ventaja:

La unidad de mantenimiento se ajusta individualmente, p. ej. con diversos reguladores de presión, sin engrasador por neblina (para herramientas sin aceite), etc.

Aplicación:

Para instalaciones en intervalo de presión hasta 16 bar. Compatible con los productos CEJN, RECTUS y JWL.

Descripción técnica

Ø rosca interior	1/2 pul
Longitud total (L) como unidad de mantenimiento de 3 piezas	202 mm

Valor del caudal con una unidad de mantenimiento de 3 piezas	3100 l/min
Altura (H)	248 mm
Tipo de producto	Filtro

Accesorios

Depósito de policarbonato Para filtro Ø vidrio 53 mm	080024 53
--	-----------