

Garant**Hoja de sierra mecánica, HSS, Longitud L / dientes por pulgada: 425/6****Datos de pedido**

Número de pedido	171000 425/6
GTIN	4045197094919
Clase de artículo	11R

Descripción**Ejecución:**

Hoja de sierra de acero rápido de alto rendimiento aleado con molibdeno **GARANT HSS (DMo5)**. Gracias a la dureza invariable y la extraordinaria tenacidad, se consiguen **rendimientos de corte altos**, es decir, tiempos de corte breves y duraciones prolongadas. El triscado preciso garantiza recortes rectos.

Dentado: normal

Anchura: 32 mm

Espesor: 2 mm

Ø agujero de sujeción: 8,5 mm

Descripción técnica

Espesor	2 mm
Dientes por pulgada	6
Ø agujero de sujeción	8,5 mm
Anchura	32 mm
Longitud L	425 mm
Dentado	normal
Material de corte	HSS
Tipo de producto	Hoja de sierra mecánica

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm ²	adecuado		
Acero < 750 N/mm ²	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		