

**Garant****Hoja de sierra mecánica para Kasto, HSS, Longitud L / dientes por pulgada:  
300/6****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 171150 300/6  |
| GTIN              | 4045197095107 |
| Clase de artículo | 11R           |

**Descripción****Ejecución:**

Hoja de sierra de acero rápido de alto rendimiento aleado con molibdeno **GARANT HSS (DMo5)**. Gracias a la dureza invariable y la extraordinaria tenacidad, se consiguen **rendimientos de corte altos**, es decir, tiempos de corte breves y duraciones prolongadas. El triscado preciso garantiza recortes rectos.

**Nota:**

**Especialmente adecuado para máquinas Kasto** (orificios de sujeción desplazados del centro a partir de la anchura de sierra 38 mm). **Importante:** se deben observar obligatoriamente las instrucciones de uso que acompañan las hojas de sierra.

Dentado: normal

Anchura: 32 mm

Espesor: 2 mm

Ø agujero de sujeción: 8,5 mm

**Descripción técnica**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Ø agujero de sujeción | 8,5 mm |
| Dientes por pulgada   | 6      |
| Longitud L            | 300 mm |
| Espesor               | 2 mm   |
| Anchura               | 32 mm  |
| Dentado               | normal |
| Material de corte     | HSS    |

Tipo de producto

Hoja de sierra mecánica

**Datos de usuario**

|                                       | <b>Uso</b>                 | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Código ISO</b> |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|
| Aluminio (que produce virutas cortas) | adecuado con restricciones |                      |                   |
| Aluminio > 10 % Si                    | adecuado con restricciones |                      |                   |
| Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>         | adecuado                   |                      |                   |
| Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>         | adecuado                   |                      |                   |
| Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>         | adecuado con restricciones |                      |                   |
| húmedo máximo                         | adecuado                   |                      |                   |