

**Garant****Hoja de sierra mecánica, HSS, Longitud L / dientes por pulgada: 400/6****Datos de pedido**

Número de pedido	171000 400/6
GTIN	4045197094865
Clase de artículo	11R

**Descripción****Ejecución:**

Hoja de sierra de acero rápido de alto rendimiento aleado con molibdeno **GARANT HSS (DMo5)**. Gracias a la dureza invariable y la extraordinaria tenacidad, se consiguen **rendimientos de corte altos**, es decir, tiempos de corte breves y duraciones prolongadas. El triscado preciso garantiza recortes rectos.

**Descripción técnica**

Espesor	2 mm
Ø agujero de sujeción	8,5 mm
Dientes por pulgada	6
Anchura	32 mm
Longitud L	400 mm
Dentado	normal
Material de corte	HSS
Tipo de producto	Hoja de sierra mecánica

**Datos de usuario**

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		

Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones
húmedo máximo	adecuado