

Garant**Hoja de sierra mecánica, HSS, Longitud L / dientes por pulgada: 450/10****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 171000 450/10 |
| GTIN | 4045197094957 |
| Clase de artículo | 11R |

Descripción**Ejecución:**

Hoja de sierra de acero rápido de alto rendimiento aleado con molibdeno **GARANT HSS (DMo5)**. Gracias a la dureza invariable y la extraordinaria tenacidad, se consiguen **rendimientos de corte altos**, es decir, tiempos de corte breves y duraciones prolongadas. El triscado preciso garantiza recortes rectos.

Descripción técnica

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Ø agujero de sujeción | 10,5 mm |
| Anchura | 32 mm |
| Espesor | 2 mm |
| Dientes por pulgada | 10 |
| Longitud L | 450 mm |
| Dentado | normal |
| Material de corte | HSS |
| Tipo de producto | Hoja de sierra mecánica |

Datos de usuario

| | Uso | V _c | Código ISO |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| Aluminio (que produce virutas cortas) | adecuado con restricciones | | |

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Aluminio > 10 % Si | adecuado con restricciones |
| Acero < 500 N/mm ² | adecuado |
| Acero < 750 N/mm ² | adecuado |
| Acero < 900 N/mm ² | adecuado con restricciones |
| húmedo máximo | adecuado |