

TRICOFLEX**Manguera de tejido azul, suave, PVC, Longitud 50 m, Ø interior manguera: 13mm****Datos de pedido**

Número de pedido	080036 13
GTIN	3506111047806
Clase de artículo	08A

Descripción**Ejecución:**

Manguera con refuerzo de fibras de poliéster. Intervalo de temperaturas de -15 °C a 60 °C. Super Nobelair Soft, **de alta flexibilidad gracias a tecnología Full-Soft** también a bajas temperaturas. Para uso en interiores y exteriores. Presión de servicio 15 bar.

Descripción técnica

Intervalo de temperatura	-15 - 60 °C
Ø exterior manguera	20 mm
Color	azul
Material	Manguera de PVC de tres capas con refuerzo de fibras de poliéster
Ø interior manguera	13 mm
Longitud de manguera	50 m
Presión de servicio máx.	15 bar
Atributo del nombre de producto	Longitud 50 m

Tipo de producto

Tubo