

Sistema magnético plano sin rosca, SmCo₅, Ø: 20mm



Datos de pedido

Número de pedido	085920 20
GTIN	2050000965203
Clase de artículo	08Q

Descripción

Ejecución:

- Resistente a temperaturas de máx. 200 °C.
- Superficie galvanizado, núcleo del imán de samario y cobalto (SmCo₅).
- Sistema magnético plano apantallado con una fuerza de retención de 3 a 6 veces superior al prensor de amarre de ferrita dura.

Aplicación:

Para bloqueo, montaje, montaje a presión, por pegado y por vertido.

Descripción técnica

Fuerza de sujeción nominal	90 N
Altura	6 mm
Ø	20 mm
Material superficie	galvanizado
Peso	15 g
resistencia máxima a altas temperaturas	200 °C
Material núcleo del imán	SmCo ₅
Tipo de producto	Imán de amarre plano

