

Sistema magnético plano sin rosca, Ferrita, Ø: 10mm



Datos de pedido

Número de pedido	085910 10
GTIN	2050000965043
Clase de artículo	08Q

Descripción

Ejecución:

Sistema magnético plano apantallado con núcleo magnético de **ferrita dura**.

- **Superficie galvanizada.**
- **Resistente a temperaturas de máx. 120 °C.**

Aplicación:

Para sujeción, montaje, montaje a presión / por pegado y fijación / sustención.

Descripción técnica

resistencia máxima a altas temperaturas	120 °C
Altura	4,5 mm
Fuerza de sujeción nominal	4 N
Material superficie	galvanizado
Ø	10 mm
Peso	2 g
Material núcleo del imán	Ferrita
Tipo de producto	Imán de amarre plano

