

Garant**Hoja de sierra mecánica para Kasto, HSS, Longitud L / dientes por pulgada: 550/4****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 171150 550/4 |
| GTIN | 4045197095251 |
| Clase de artículo | 11R |

Descripción**Ejecución:**

Hoja de sierra de acero rápido de alto rendimiento aleado con molibdeno **GARANT HSS (DMo5)**. Gracias a la dureza invariable y la extraordinaria tenacidad, se consiguen **rendimientos de corte altos**, es decir, tiempos de corte breves y duraciones prolongadas. El triscado preciso garantiza recortes rectos.

Nota:

Especialmente adecuado para máquinas Kasto (orificios de sujeción desplazados del centro a partir de la anchura de sierra 38 mm). **Importante:** se deben observar obligatoriamente las instrucciones de uso que acompañan las hojas de sierra.

Dentado: normal

Anchura: 45 mm

Espesor: 2,25 mm

Ø agujero de sujeción: 10,5 mm

Descripción técnica

| | |
|-----------------------|---------|
| Longitud L | 550 mm |
| Dientes por pulgada | 4 |
| Ø agujero de sujeción | 10,5 mm |
| Anchura | 45 mm |
| Espesor | 2,25 mm |
| Dentado | normal |
| Material de corte | HSS |

Tipo de producto

Hoja de sierra mecánica

Datos de usuario

| | Uso | V_c | Código ISO |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|
| Aluminio (que produce virutas cortas) | adecuado con restricciones | | |
| Aluminio > 10 % Si | adecuado con restricciones | | |
| Acero < 500 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 750 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 900 N/mm ² | adecuado con restricciones | | |
| húmedo máximo | adecuado | | |